

# DocuPrint P285 dw / M285 z

## A4黑白雙面雷射印表機 / 複合機

### 輕巧靈活 極致效能 效率進化

輕巧、圓滑曲線的外型設計，  
極致表現的列印品質與輸出效率，  
小坪數的辦公空間也能靈活運用。




### 快時代的效率規格

- 高速列印 極致表現  
285系列每分鐘可列印34頁A4紙張，首頁輸出速度也只要7秒，超越同等級產品。即使是高速列印下，列印解析度仍有1200 x 1200 dpi 的高品質表現。
- 雙面列印 效率加倍  
內建自動雙面列印器，不需人工送紙翻頁，還能減少紙張浪費。M285 z另配有自動雙面送稿器，可一次完成最多50張雙面文件的影印或掃描工作。
- 長效耐用 成本效益  
優越進紙設計，降低卡紙機率，使列印工作更順暢。本機型另提供4,500張超高容量碳粉匣供選購外，亦內建「省碳」及「多合一」列印模式，可降低不必要浪費，是小型企業、個人工作室降低維運成本的最佳效率夥伴。

### 智慧列印 直覺操作

- 彩色觸控螢幕  
M285 z 搭載 2.7吋彩色觸控螢幕，簡化介面設計，操作順暢、直覺，工作效率再提升。
- 行動列印 智慧辦公  
支援 AirPrint、Google Cloud Print、Mopria 等行動列印程式外，無論是 Android 或 iOS 行動裝置，皆可下載 FUJIFILM Business Innovation 即可輕鬆從行動裝置列印文件，或儲存掃描，並支援 NFC 手機快速連線列印及掃描。
- 複印證件只要 3 步驟  
M285 z 多功複合機內建身分證（二合一）影印按鈕，只要將證件正反面依序放在掃描面板上，即可快速、輕鬆將正反面複印在同一面。



# DocuPrint P285 dw / M285 z 規格

產品型號	DocuPrint P285 dw		DocuPrint M285 z
標準功能	A4黑白列印		A4黑白列印 / 影印 / 掃描 / 傳真
列印速度 (A4/每分鐘)	34頁		34頁
列印解析度	1200 x 1200 dpi		600 x 600 dpi
首頁輸出時間	少於 7秒		少於 7秒
暖機時間	4 秒 (從睡眠模式啟動)		
記憶體	128 MB		256MB
處理器	600MHz		
列印語言	PCL6, PS3 emulation		
觸控面板			2.7彩色觸控
連結介面	無線網路, 10 Base-T/100Base-TX 乙太網路, 高速 USB2.0		
通訊協定	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/Port 9100, IPP, (FTP Server), SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services(Print) IPv6: NDP, RA, DNSResolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services(Print)		
行動列印支援	AirPrint, Google CloudPrint, FXPrint Utility or iOS and Android, Mopria certified.		
作業系統	Windows®7(32/64), Windows®8.1(32/64), Windows 10(32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016* Mac OS X v. 10.11, 10.12, 10.13 <sup>6</sup>		
自動雙面列印器	內建 (適用 A4 SEF 紙張)		
紙張尺寸	A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, 210x270mm		
進紙容量	250張 (80gsm 紙張)		
手送紙匣	30張		
出紙容量	紙張尺寸: 寬 76.2~216 mm, 長 127~355.6mm 信封 (COM-10, Monarch, C5, DL)		
紙張種類	出紙盤: 150張面朝下 (80 gsm) / 背後出紙: 1張 (面朝上) 出紙盤: 120張面朝下 (80 gsm) / 背後出紙: 1張 (面朝上)		
紙張重量	標準紙匣: 普通紙, 再生紙, 薄紙 / 多功能紙匣: 普通紙, 薄紙, 再生紙, 標籤, 信封, 證券紙		
自動雙面送稿器	標準紙匣: 60~163 gsm / 手送紙匣: 60~230 gsm / M285 z 自動雙面送稿器: 標準 50張 (60-105 gsm)		
最大月印量	內建 (SinglePass ADF)		
引擎壽命	15,000 頁		
引擎壽命	50,000 張 (雙面 25,000 張) 或五年		
列印功能	省電模式, 多張合一 (2, 4, 9, 16 或 25) <sup>3</sup> , 海報列印 (4, 9, 16, 25) <sup>4</sup> , 頁首頁尾 (時間 / 日期 / 使用者 ID), 淨水印 <sup>4</sup> , 手動小冊子列印 <sup>4</sup>		
尺寸 (寬 x 深 x 高)	356 x 388 x 183 mm		410 x 426.5 x 318.5 mm
重量	6.9kg		11.6kg
操作環境	儲存: 0°C ~ 40°C / 操作: 10°C ~ 32.5°C / 濕度: 20% ~ 80%RH, 23 10% C		
電力規格	110-120VAC, 50/60 Hz		
電力消耗	待機 48W / 列印約 546W / 省電 0.6W (ENERGY STAR <sup>®</sup> qualified)		待機 43.5W / 列印約 450W / 省電 1.2W (ENERGY STAR <sup>®</sup> qualified)
保固	一年保固* (含台灣本島、金門及澎湖免費到府收送) <sup>2</sup>		
產品安規	本產品通過經濟部標準檢驗局 (BSMI) CNS13438 與 CNS14336-1 驗證, 驗證登錄 (RPC) 型式證 R33031/R31308		
無線功能			
無線網路通用標準	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) / IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)		
無線安全協定	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)		
通訊安全協定	SMTP-AUTH, SNMP v3		
Wi-Fi 簡易連線方式	Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2 Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct		
NFC	內建		
影印功能			
影印速度 (A4/每分鐘)	-		34頁
影印解析度	-		600 x 600 dpi
影印首頁輸出時間	-		從平台: 低於 9秒
自動雙面影印	-		從自動送稿器: 低於 10秒
影印縮放比例	-		25 - 400% (可 1% 微調)
影印份數設定	-		1 - 99份
影印功能	-		身分證影印、二合一影印、四合一影印、分頁堆疊 (最多 99張)
自動雙面影印	-		內建
掃描功能			
掃描類型	-		彩色接觸式影像感測器 (CIS)
自動雙面掃描	-		內建
掃描解析度	-		掃描平台: 1200 x 1200 dpi 自動送稿器 ADF: 最高 600 x 600 dpi (黑白 / 彩色)
掃描色階	-		至少 8位元
掃描文件尺寸	-		掃描平台: 最大 215.9mm x 300mm 自動送稿器: 最大寬 105~215.9 x 長 147.3~355.6mm
掃描目的地	-		掃描至 PC、Email、影像檔案、掃描至 FTP (限 Control Center utility)
支援驅動程式	-		Windows®: TWAIN, WIA for Windows Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10 AirPrint usage (TWAIN, ICA) for OS 10.11/10.12/10.13
傳真功能			
傳輸模式	-		ITU-T Super G3
通訊系統	-		PSTN
傳真速度	-		33.6Kbps
記憶體傳送 / 無紙接收	-		最多 500頁
傳真解析度	-		Superfine 8dot/mm x 15.4line/mm
快速撥號	-		最多 200組
多點傳送	-		最多 250組
傳真功能	-		電腦傳送及接收 (限 Windows)
耗材	料號		
黑色標準容量碳粉匣 (3,000 頁) <sup>3</sup>	CT202877		
黑色高容量碳粉匣 (4,500 頁) <sup>3</sup>	CT202878		
感光鼓 (12,000 張)	CT351134		
隨機碳粉匣 / 感光鼓	碳粉匣 3,000 頁 <sup>3</sup> / 感光鼓 12,000 頁		

註 1. 列印速度可能因紙張種類、紙張尺寸及列印環境而有所改變。

註 2. 使用非台灣原廠耗材不在 FUJIFILM Business Innovation 原廠保固與服務合約範圍內。原廠辨識方法請見 FUJIFILM Business Innovation 印表機台灣區官網 (<http://www.fujifilm.com/fbtw>)。

註 3. 所公佈的產生值是依據 ISO/IEC 19752 標準計算。可列印張數會因列印的圖片、範圍和列印模式而有所不同。(如連續或間段列印、紙材大小、紙材類型和列印方向)。

註 4. 限 Windows 作業系統。

註 5. Mac 系統多張合一可印 2, 4, 6, 9, 16 合一。

註 6. Mac 作業系統驅動程式可至官方網站下載。

註 7. Windows Server 作業系統只支援有線列印。

如本文件、產品規格及 / 或外觀因產品改良而變更, 恕不預先另行通知。請注意, 由於紙張或列印墨水的性質, 有可能使產品顏色與實際顏色不同。  
Wi-Fi Direct 為 Wi-Fi Alliance 註冊商標。AirPrint 與 AirPrint logo 為 Apple Inc. 的商標。Google CloudPrint 為 Google Inc. 的商標。  
其他公司名稱或產品名稱均為各所屬公司之註冊商標或商標。

禁止複製 請注意, 法律禁止複製下列項目。本地或海外紙幣與硬幣、政府發行之證券、國家債券及地方債券證明文件。未使用的郵票及明信片。法律規定的印花票。禁止複製受著作權保護之作品 (文學作品、音樂作品、繪畫、版畫、地圖、電影作品、攝影作品等), 除非是個人、在住家或在上述作品所限制的範圍內所進行的複製。本產品具備防偽造的功能。此功能的目的並非防止非法複製。請務必極小心地管理所使用的設備。



### 安全使用

使用本產品前, 請仔細閱讀操作手冊以正確使用本產品。請以正確符合產品標示的電源與電壓使用本產品。請務必做好接地線, 避免發生故障或短路時導致觸電。

# FUJIFILM

更多關於產品規格的詳細資訊, 請聯繫我們:

台灣富士軟片資訊股份有限公司

FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.

營業本部地址: 台北市敦化北路88號7樓

營業本部電話: (02)2731-9099

fujifilm.com/fbtw

FUJI xerox